

Spectrophotomètres Secomam Prim Light et Prim Advanced

- Fabrication et SAV en France
- Logiciel interne : absorbance, transmission, concentration, cinétique
- Mémoire interne 50 méthodes
- Balayage de spectres uniquement sur modèle ADVANCED

Possibilité d'utiliser le logiciel Spectralab pour :

- Piloter l'appareil
 - Imprimer et enregistrer directement avec un ordinateur
 - Pack de connexion PC
- USB/RS232 livré en standard avec le PRIM Advanced

*Compacts et légers,
manipulation simple et intuitive*



Modèle	PRIM light	PRIM advanced
Gamme spectrale	330 à 900 nm	
Bande passante	10 nm	
Précision	+/- 1,5 %	
Reproductibilité	1 nm	
Absorbance	Oui	Oui
% transmission	Oui	Oui
Concentration	Non	Oui
Cinétique	Non	Oui
Balayage	Non	Oui
Dim. L x H x P (cm)	28 x 18 x 22	
Poids (Kg)	2,5	
Alimentation	115/230 V 50/60 Hz	
Réf.	047281	799002